

bimos



## Données de commande

N° commande	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Classe d'article	96B

## Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir ESD conducteur. Matière confortable et respirante, résistante. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées. Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

**Conducteur suivant DIN 61340-5-1.**

## Description technique

Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Série	Work-Tec Ergo
Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Hauteur du dossier	580 mm
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Couleur matériau de l'assise	noir

Profondeur d'assise	470 mm
Largeur d'assise	460 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	590 - 860 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD

---

## Accessoires

Roulettes ESD (1 jeu = 5 pièces)	963189
----------------------------------	--------