

bimos



Données de commande

N° commande	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Classe d'article	96B

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir ESD conducteur. Matière confortable et respirante, résistante. Rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques. Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Dossier avec coque conductrice en plastique et poignées. Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Description technique

Série	Work-Tec Ergo
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Plage de réglage profondeur d'assise	60 mm
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Réglage de l'inclinaison du siège en degrés	6 degré
Couleur matériau de l'assise	noir

Hauteur du dossier	580 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Profondeur d'assise	470 mm
Largeur d'assise	460 mm
Charge admissible chaise	120 kg
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Plage de réglage en hauteur	450 - 630 mm
Type de produit	Chaises pivotantes de travail ESD

Accessoires

Roulettes ESD (1 jeu = 5 pièces)	963189
----------------------------------	--------