

Garant

**Jeu d'entraîneurs frontaux avec cône morse / cylindrique, rotation à droite,
Type: 4**



Données de commande

N° commande	327455 4
GTIN	4067263557999
Classe d'article	31G

Description

Exécution:

- **Disque d'entraînement frontal constant avec angle de pointe de 60° pour une utilisation en tournage et en rectification.**
- **Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort blocable pour des conditions de serrage stables et sans jeu.**
- **Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés.**
- **Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 311750 ou 321770.**
- **Pratique dans la boîte GARANT 630320.**

Livraison:

- **1x corps de base d'entraîneur frontal 327465 (pour rotation gauche et droite).**
- **2x pointes de centrage 327488.**
- **2x disques d'entraînement 327470.**

Description technique

Ø capacité	17 - 32 mm
Ø capacité	26 - 50 mm
Ø pointes de centrage	10; 16 mm
Type de produit	Entraîneur frontal

Accessoires

Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 16 mm	327488 16
Entraîneur frontal avec cône morse / cylindrique Type 4	327465 4
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 17-32 mm	327470 17-32
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 26-50 mm	327470 26-50
Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 10 mm	327488 10