

**Garant**

**Jeu d'entraîneurs frontaux avec cône morse / cylindrique, rotation à droite,  
Type: 3**


**Données de commande**

N° commande	327455 3
GTIN	4067263557982
Classe d'article	31G

**Description**
**Exécution:**

- **Disque d'entraînement frontal constant avec angle de pointe de 60° pour une utilisation en tournage et en rectification.**
- **Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort blocable pour des conditions de serrage stables et sans jeu.**
- **Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés.**
- **Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 311750 ou 321770.**
- **Pratique dans la boîte GARANT 630320.**

**Livraison:**

- **1x corps de base d'entraîneur frontal 327465 (pour rotation gauche et droite).**
- **2x pointes de centrage 327488.**
- **2x disques d'entraînement 327470.**

**Description technique**

Ø pointes de centrage	4; 6 mm
Ø capacité	9 - 16 mm
Ø capacité	13 - 24 mm
Type de produit	Entraîneur frontal

---

## Accessoires

Entraîneur frontal avec cône morse / cylindrique Type 3	327465 3
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 13-24 mm	327470 13-24
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 9-16 mm	327470 9-16
Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 4 mm	327488 4
Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 6 mm	327488 6