

Garant

Données de commande

N° commande	327465 4
GTIN	4067263558132
Classe d'article	31G

Description

Exécution:

Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort. Le blocage de la pointe de centrage lors de l'appui plan du disque d'entraînement garantit des conditions de serrage stables et sans jeu. Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés, sans pointe de centrage ni disques d'entraînement, pour rotation à droite et à gauche. Construction entièrement mécanique avec force de ressort. Pas de fuite de liquide hydraulique. Possibilité de serrage direct sur la tête sur un collet surélevé dans les mors spéciaux doux.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321720, 321750 et 321770.

Accessoire(s):

Disques d'entraînement 327470 - 327486 et anciens modèles 327601 - 327651, pointe de centrage 327488, douilles coniques 327492.

Description technique

Ø corps max.	75 mm
Poids	2,7 kg
Exécution	Cône morse
Ø queue D _s	67 mm
Longueur C	170 mm
Type de produit	Entraîneur frontal

