

**Garant**

**Jeu d'entraîneurs frontaux avec cône morse / cylindrique, rotation à droite,  
Type: D32**

**Données de commande**

N° commande	327455 D32
GTIN	4067263558118
Classe d'article	31G

**Description****Exécution:**

- **Disque d'entraînement frontal constant avec angle de pointe de 60° pour une utilisation en tournage et en rectification.**
- **Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort blocable pour des conditions de serrage stables et sans jeu.**
- **Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés.**
- **Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 311750 ou 321770.**
- **Pratique dans la boîte GARANT 630320.**

**Livraison:**

- **1x corps de base d'entraîneur frontal 327465 (pour rotation gauche et droite).**
- **2x pointes de centrage 327488.**
- **2x disques d'entraînement 327470.**

**Description technique**

Ø capacité	17 - 32 mm
Ø capacité	26 - 50 mm
Ø pointes de centrage	10; 16 mm
Type de produit	Entraîneur frontal

## Accessoires

Entraîneur frontal avec cône morse / cylindrique Type D32	327465 D32
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 26-50 mm	327470 26-50
Disque d'entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite Ø capacité 17-32 mm	327470 17-32
Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 10 mm	327488 10
Pointe de centrage pour entraîneur frontal Ø pointe centrage D 16 mm	327488 16