



Coupe-tubes sans fil, Type: M12PCSS/0



Données de commande

N° commande	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Coupe-tubes compact sans fil avec tête de coupe inoxydable. **Adaptation automatique** au \varnothing du tube. **Coupe rapide**, p. ex. tube de cuivre de \varnothing 15 mm en moins de 3 secondes. Largeur totale 40 mm, écartement par rapport au mur min. 40 mm. **Batteries et chargeur non fournis.** Coupe-tubes pour **tubes en acier inoxydable** \varnothing 12–28 mm.

Remarque(s):

Batteries, voir à partir du code art. 073814.

Description technique

Plage de vitesses de rotation	0 - 500 min ⁻¹
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Nombre de batteries incluses	0
Référence fabricant	M12 PCSS-0
\varnothing tube max. cuivre	12 - 28 mm
Poids	1,5 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie	12 V

Ø tube max. acier inoxydable	12 - 28 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 12 V
Type de produit	Coupe-tubes