



Pistolet à air chaud sans fil, Type: M18BHG



Données de commande

N° commande	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud sans fil avec niveau de température jusqu'à 470°

- **Chauffage rapide en seulement 6 secondes**
- **Eclairage à LED de la zone de travail**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec buse réflectrice et buse réductrice.

Remarque(s):

Batteries, kits de base et chargeurs adaptés pour système Milwaukee 18 V, voir codes art. 073808 – 073840.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de niveaux de température	1
Température de l'air	470 °C

Nombre de batteries incluses	0
Tension de la batterie	18 V
Poids	670 g
Type de batterie	Lithium-ion
Débit volumique d'air	170 l/min
Référence fabricant	M18BHG-0
Type de produit	pistolet à air chaud