

**Brosse circulaire sur tige torsadée, fil INOX 0,50 mm, Type: 75X10****Données de commande**

N° commande	574405 75X10
GTIN	4017359010839
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil d'acier torsadé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure. Pour le dérouillage, le décapage et l'ébarbage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	15 mm
Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Nombre de torsades	18
Ø queue D _s	6 mm
Ø brosse D ₁	75 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire