

Garant**Jeu d'outils universels XXL 70 pièces, Nombre de pièces: 70****Données de commande**

N° commande	685502 70
GTIN	4067263309154
Classe d'article	66H

Description**Exécution:**

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

cliquet: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Clés mixtes: 1 de chaque 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160
Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce 713040 réf. 200
Pinces coupantes diagonales: 1 pièce 724840 réf. 160
Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 1 de chaque 660032 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2
Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9
Cutter: 1 pièce 845020
Couvercle: 1 pièce 693352
Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 238

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une valise L-BOXX®.

Description technique

Poids	11 kg
Indice de protection IP	IP X4
Nombre de pièces	70
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642129 11
Valise système en plastique L-BOXX® vide Type 238	693330 238
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642129 15
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642129 14
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613600 11
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642129 34
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16

Clés mixtes Ouverture 22 mm	613600 22
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642129 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine Longueur totale 200 mm	713040 200
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 160 mm	700940 160
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660030 6,5
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613600 6
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642129 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642129 18
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642129 13
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642129 12
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613600 9

Clés mixtes Ouverture 21 mm	613600 21
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642129 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642129 24
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613600 15
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2 mm	660030 2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642129 8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642129 22
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613600 24
Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18 mm	845020
Plateau-couvercle seul	693352
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642129 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642129 30
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613600 20
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642129 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642129 17
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur totale 160 mm	724840 160
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19

Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613600 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613600 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642129 32