

Garant**Jeu d'outils universels XXL 70 pièces, Nombre de pièces: 70****Données de commande**

N° commande	685502 70
GTIN	4067263309154
Classe d'article	66H

Description**Exécution:**

Valise L-BOXX® en plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d'eau. Le mécanisme d'encliquetage robuste permet d'assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu'à 40 kg. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Livraison:

Douilles 12 pans: 1 de chaque 642129 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Douilles tournevis 6 pans: 1 de chaque 643229 réf. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Poignées transversales: 1 pièce 641329 réf. 295

Rallonges: 1 de chaque 641029 réf. 75; 125; 250

Cardans: 1 pièce 641629 réf. 1/2

cliquet: 1 pièce 640025 réf. 1/2

Mètres-rubans: 1 pièce 462201 réf. 2,5

Clés mixtes: 1 de chaque 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pinces universelles: 1 pièce 700940 réf. 160

Pinces à becs demi-ronds: 1 pièce 713040 réf. 200

Pinces coupantes diagonales: 1 pièce 724840 réf. 160

Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm: 1 de chaque 660032 réf. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Tournevis pour vis Phillips: 1 de chaque 667702 réf. 1; 2

Jeu de clés mâles coudées 6 pans avec tête sphérique: 1 pièce 627132 réf. 9

Cutter: 1 pièce 845020

Couvercle: 1 pièce 693352

Présentation dans: L-BOXX® 693330 réf. 238

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une valise L-BOXX®.

Description technique

Poids	11 kg
Indice de protection IP	IP X4
Nombre de pièces	70
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Mètre-ruban à regard Longueur ruban 2,5 m	462201 2,5
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613600 10
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613600 11
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613600 12
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613600 13
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613600 14
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613600 15
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613600 16
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613600 17

Clés mixtes Ouverture 18 mm	613600 18
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613600 19
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613600 20
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613600 21
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613600 22
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613600 24
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613600 5,5
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613600 6
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613600 7
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613600 8
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613600 9
Jeu de clés mâles coudées 6 pans, avec bille de maintien chromé Nombre de tournevis 9	627132 9
Cliquet réversible, 1/2" avec éjecteur Type 1/2	640025 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641029 130
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641029 255
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641029 75
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 295 mm	641329 295
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641629 1/2
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 10 mm	642129 10
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11 mm	642129 11
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 12 mm	642129 12
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13 mm	642129 13
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 14 mm	642129 14
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15 mm	642129 15
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 16 mm	642129 16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 17 mm	642129 17
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 18 mm	642129 18
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19 mm	642129 19
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 21 mm	642129 21

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 22 mm	642129 22
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 24 mm	642129 24
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 27 mm	642129 27
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 30 mm	642129 30
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 32 mm	642129 32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 34 mm	642129 34
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 8 mm	642129 8
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 10 mm	643229 10
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 12 mm	643229 12
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 14 mm	643229 14
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 4 mm	643229 4
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 5 mm	643229 5
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 6 mm	643229 6
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 7 mm	643229 7
Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Hexagonal 8 mm	643229 8
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 2 mm	660030 2
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 3,5 mm	660030 3,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 5,5 mm	660030 5,5
Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière en Haptoprene Largeur embout (b) 6,5 mm	660030 6,5
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 1	667690 1
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière en Haptoprene Taille empreinte cruciforme 2	667690 2
Valise système en plastique L-BOXX® vide Type 238	693330 238
Plateau-couvercle seul	693352
Pince universelle, chromée, avec gaine multimatière Longueur totale 160 mm	700940 160
	713040 200

Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine
Longueur totale 200 mm

Pince coupante diagonale chromée, avec gaine Longueur
totale 160 mm

724840 160

Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 18
mm

845020