



Etabli mobile avec jeu d'outils universels 137 pièces, Type: 1



Données de commande

N° commande	689100 1
GTIN	4018754344383
Classe d'article	66H

Description

Exécution:

Etabli mobile WB 621 avec 7 tiroirs. Les 2 tiroirs supérieurs sont équipés d'un **jeu d'outils Stahlwille de 137 pièces**, composé des outils suivants: clés, pinces, clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce, outils à frapper, pinces pour circlips, tournevis et accessoires. Les 5 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.

Le compartiment armoire comporte une tablette réglable en hauteur. Le compartiment armoire et l'établi ont une clé commune. 4 clés fournies.

Le jeu d'outils universels est présenté dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d'atelier. Le déverrouillage des tiroirs de la servante d'atelier s'effectue par un verrouillage central à l'aide d'une serrure à cylindre latérale avec clé amovible. L'établi dispose d'une grande surface de travail avec plan de travail multiplis en bouleau, certifié FSC, 1150x500x30 mm. Le câblage est possible grâce à deux passages en caoutchouc et à une goulotte de câbles amovible à l'arrière. Avec porte-rouleaux de papier et support perforé latéral pour crochets, par ex. pour les outils de plus grande taille. Les roues résistantes aux huiles et aux acides (Ø125 mm) sont dotées d'un pare-fils pour protéger les roulements de la saleté et des fils, avec deux freins d'arrêt.

Livraison:

Etabli: 1 pièce WB 621

Jeu de clés, 22 pièces: 1 clé mixte de chaque 613500 réf. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 clés à œil à cliquet réf. 8, 10; 13; 17; 19 mm
 1 clé plate simple, ouverture de clé max. 34 mm
 Jeu de 4 pinces: 1 pince multiprise réf. 240 mm
 1 pince coupante diagonale à forte démultiplication réf. 160 mm
 1 pince à becs demi-ronds réf. 200 mm
 1 pince universelle réf. 180 mm
 Coffret de douilles, 72 pièces: Coffret de douilles carré 1/4 pouce + 1/2 pouce, 52 pièces
 1 jeu d'embouts avec 1 tournevis porte-embouts, 21 pièces
 Jeu d'outils à frapper, 7 pièces: 1 marteau rivoir réf. 500 g
 1 maillet à frappe amortie réf. 35 mm
 1 burin plat réf. 175 mm
 2 chasse-goupilles réf. 150×6 mm; 3,4 mm
 1 chasse-pointes réf. 120×4 mm
 1 pointeau réf. 100×10 mm
 Jeu de 4 pinces pour circlips: 4 pièces réf. A21; A2; J2; J21
 Jeu de tournevis + articles complémentaires, 28 pièces: 3 tournevis pour vis à fente réf. 2,5; 4; 10 mm
 3 tournevis pour Phillips réf. PH1; PH2; PH3
 1 jeu de clés mâles coudées pour Torx® femelles, 8 pièces
 1 jeu de clés mâles coudées 6 pans, 9 pièces
 1 couteau pour câbles
 1 mètre-ruban réf. 3 m
 1 mètre pliant en bois réf. 2 m
 1 levier magnétique Mini
 1 baladeuse

Remarque(s):**L'outil est livré non monté.****Description technique**

Largeur	1150 mm
Hauteur	1045 mm
Profondeur	500 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Type de produit	Servante d'atelier

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 6 mm	613500 6
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613500 24
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613500 14
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613500 22
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613500 17
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613500 7
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613500 21
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613500 12
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613500 10
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613500 8
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613500 18
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613500 13
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613500 19
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613500 11