

Garant**Foret marteau en carbure SDS-plus, Ø×Longueur totale: 10X260mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 789040 10X260 |
| GTIN | 4067263384953 |
| Classe d'article | 71C |

Description**Exécution:**

Tête avec 4 coupes. La **géométrie 4×90°** avec **arêtes spéciales de même hauteur** et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. **Protection de renforcement** de forme **radiale**: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie. Tête **monobloc** en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

Avantage(s):

- **Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.**
- **Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.**
- **La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.**

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie – avec confort de travail optimal.

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Ø | 10 mm |
| Longueur totale | 260 mm |
| Longueur hélice | 210 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue | SDS Plus |

Type de produit

Forets à béton