


**Assort. mousse jeu de 20 outils, 1/4, Nombre d'outils: 29****Données de commande**

N° commande	955161 29
GTIN	4067263103066
Classe d'article	91A

**Description****Exécution:**

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. **Couche supérieure anthracite**, la partie inférieure **contraste par sa couleur grise** pour mettre en évidence les outils manquants.

**Livraison:**

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955161: 1 pièces

Douilles 6 pans GARANT 1/4 pouce 631029 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis HOLEX pour vis à fente 1/4 pouce 631613 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis HOLEX pour Phillips 1/4 pouce 631623 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque

Douilles tournevis 6 pans GARANT 1/4 pouce longues 631729 réf. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 pièce de chaque

Cliquet réversible GARANT 1/4 pouce 632025 réf. 1/4: 1 pièces

Rallonges GARANT 1/4 pouce 632429 réf. 50; 100: 1 pièce de chaque

Poignée emmanchée GARANT 1/4 pouce 632829 réf. 146: 1 pièces

Poignée transversale GARANT 1/4 pouce 633029 réf. 116: 1 pièces

Cardan GARANT 1/4 pouce 633529 réf. 1/4: 1 pièces

**Description technique**

Largeur	383 mm
Nombre d'outils	29
Profondeur	115 mm
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur	30 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Pour profondeur shadowboard	115 mm
Type de produit	Mousse rigide prédécoupée

## Accessoires

Compartiment alvéolé en mousse rigide pour jeux d'outils pour assortiment de mousses rigides 955161	952001 955161
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631029 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631029 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631029 12
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631029 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 14 mm	631029 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631029 3,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631029 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631029 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631029 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631029 5,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631029 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631029 7
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631029 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631029 9
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 3,5 mm	631613 3,5
Douille tournevis pour vis à fente, 1/4 pouce Largeur lame 5,5 mm	631613 5,5
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 1	631623 1
Douille tournevis pour vis Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme 2	631623 2
Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longues Hexagonal 2,5 mm	631729 2,5

Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 3 mm	631729 3
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 4 mm	631729 4
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 5 mm	631729 5
Douille tournevis 6 pans, 1/4 poucelongues Hexagonal 6 mm	631729 6
Cliquet réversible, 1/4" avec éjecteur Type 1/4	632025 1/4
Rallonge, 1/4" Longueur totale 100 mm	632429 100
Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632429 50
Poignée emmanchée 1/4 pouce Longueur totale 146 mm	632829 146
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale 116 mm	633029 116
Cardan 1/4 pouce Type 1/4	633529 1/4