

Garant**Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut® MTC courte, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm****Données de commande**

N° commande	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très souple, précision et coupe optimale. Fraises à dresser à plaquettes hautes performances **avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation **sur broche à faible puissance**.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Spécialement conçues pour les applications **MTC (Multi Task Cutting)** sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (**MTM**).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

En cas d'utilisation de plaquettes avec un rayon supérieur à 3,1 mm, l'assise doit être modifiée.

Description technique

Ø dents D_c	25 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1805..
Longueur de col L_1	44 mm
Ø queue D_s h6	25 mm

Jeu de vis pour plaquettes	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	2
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	16,95 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,69 degré
Série	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219824