



Brosse pinceau torsadée Fil d'acier, Ø brosse D1×épaisseur des soies: 19X0,35mm



Données de commande

N° commande	574850 19X0,35
GTIN	4067263935070
Classe d'article	57H

Description

Exécution:

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø tige **6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	19 mm
Épaisseur des soies	0,35 mm
Longueur de garnissage H ₁	28 mm
Nombre de torsades	6
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse pinceau

