

**HOLEX****Brosse pinceau torsadée Fil d'acier, Ø brosse D1×épaisseur des soies:  
28X0,50mm****Données de commande**

N° commande	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Classe d'article	57H

**Description****Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, **Ø tige 6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

**Utilisation:**

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. La **brosse s'ouvrant plus ou moins en fonction de la vitesse de rotation, elle peut également être utilisée dans des espaces réduits**, p. ex. à l'intérieur de cylindres.

**Description technique**

Nombre de torsades	12
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	28 mm
Épaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	28 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche

Type de produit

Brosse pinceau