

Yale

Pompe manuelle hydraulique HPS, Nombre de marches / volume du réservoir: 2/4l



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 086050 2/4 |
| GTIN | 4025092159111 |
| Classe d'article | 08Y |

Description

Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Pompes à main 2 vitesses **avec mouvement rapide** (sauf réf. 1/0,7). Passage automatique de la 1ère à la 2ème vitesse. **Avec valves de décharge réglables de 0 à 700 bars. Construction tout en acier** avec valve de décharge à réglage fin, vis de purge et de remplissage d'huile et poignée de transport sur le levier.

Livraison:

Avec remplissage d'huile, sans manomètre.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

Description technique

| | |
|--|---------|
| Nombre de niveaux de pression | 2 |
| Capacité d'huile utile | 4000 ml |
| Débit par course de levier (2e niveau) | 2 ml |

| | |
|---|--------------------------|
| Débit par course de levier (1er niveau) | 11 ml |
| Poids | 13 kg |
| Type de produit | Pompe à main hydraulique |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Kit manomètre GYA-63 Quantité de services 0-1000 bar | 086087 0-1000 |
|--|---------------|