

HEDI

Enrouleur de câble tôle d'acier pour F, B, PL et CZ, Type: 50V



Données de commande

N° commande	081107 50V
GTIN	4003644013500
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Avec prises pour les pays suivants: **F, B, PL et CZ**. Pour utilisation dans des environnements secs.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Indice de protection IP: IP 20

Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A) W

Classe de câble: H05VV-F

Conception du câble: 3G1,5

Matériau câble: PVC

Longueur câble: 50 m

Nombre de prises: 4

Description technique

Conception du câble	3G1,5
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Tension	250 V
Classe de câble	H05VV-F
Matériau câble	PVC
Longueur câble	50 m
Indice de protection IP	IP 20
Nombre de prises	4
Matériau boîtier	Tôle d'acier
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Système de diagnostic disponible	non
Type de produit	Enrouleurs de câble