

Garant
Foret à centrer CN, 90°, Ø D_s: 10mm

Données de commande

N° commande	231500 10
GTIN	4045197220455
Classe d'article	21Y

Description

Exécution:
Avec queue cylindrique.

Description technique

Taille de plaquette	10
Taille de plaquette	10G
Code ISO plaquette	SOGT 0802
Ø queue D _s	10 mm
Ø perçage max. d ₁	10 mm
Longueur totale L _{tot}	90 mm
Vis pour plaquette	231540 TX8 (2,0 Nm)
Profondeur de perçage max. l ₁	4 mm
Nombre de dents Z	1
Queue	DIN 1835 B
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette	90
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette	Rayon
Attribut des noms de produit	90°
Arrosage interne	non
Angle de pointe	90 degré

Type de produit

Forets à plaquettes

Accessoires

Vis de serrage Torx® Taille empreinte TX8

231540 TX8

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500