

Yale

Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine, Longueur: 3m



Données de commande

N° commande	086081 3
GTIN	2050000970344
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Avec demi-coupleur 086085 réf. M1 (côté vérin) et filetage mâle 3/8-NPT (côté pompe). Ø extérieur 14 mm; Ø intérieur 6,3 mm (dimensions nominales); pression d'éclatement 2800 bars; rayon de courbure minimal R=100 mm.

Uniquement pour livraison avec un système hydraulique complet (pompe, vérin, flexible) départ usine avec montage, remplissage et purge en usine.

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Remarque(s):

Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.

Description technique

Longueur	3 m
Type de produit	Accessoires hydrauliques