

Garant**Fraise pour rainures en T, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 32/2mm****Données de commande**

N° commande	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d'action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l'arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	SP.T 09T308
Jeu de vis pour plaquettes	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø col d_1	17 mm
Ø dents D_c	32 mm
Longueur totale L_{tot}	88 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Hauteur rainure a_p	14 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2

Longueur de col L ₁	38 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Nombre de plaquettes	4
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219841
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP