

Garant

Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette Acier, largeur ap = 2,2 mm, Ø D / nombre de dents Z: 80/5mm

**Données de commande**

N° commande	218426 80/5
GTIN	4045197533944
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Utilisation - Descriptif:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Ø col d_1	40 mm
Ø fixation	22 mm
Ø support de base d_2	40 mm
Ø dents D_c	80 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	20 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 3,1 mm	52,8 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 1,5 mm	51,4 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1119
Longueur totale L_{tot} pour a_p 2,2 mm	52 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles