

Garant**Fraise pour rainures en T, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 50/2mm****Données de commande**

N° commande	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d'action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l'arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø queue D_s h6	32 mm
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Ø dents D_c	50 mm
Hauteur rainure a_p	22 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	2
Longueur de col L_1	56 mm
Plaquette adaptée	SP.T 120408

Ø col d ₁	27 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Nombre de plaquettes	4
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219848