

Garant

Fraise 3 tailles / à tronçonner avec collerette HSS, largeur ap = 2,2 mm, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm

**Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 218424 63/4 |
| GTIN | 4045197533852 |
| Classe d'article | 21P |

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Utilisation - Descriptif:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.

Description technique

| | |
|---|-------------------|
| Longueur de col L_1 | 38 mm |
| Longueur totale L_{tot} pour a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Ø col d_1 | 32 mm |
| Ø support de base d_2 | 40 mm |
| Plaquette adaptée | XC.. 1119 |
| Ø dents D_c | 63 mm |
| Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$ | 15,5 mm |
| Longueur totale L_{tot} pour a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Longueur totale L_{tot} pour a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Ø fixation | 22 mm |
| Nombre de dents Z | 4 |
| Type de queue | avec alésage |
| Type d'outils | HSS |
| Arrosage interne | non |
| Type de produit | Fraises 3 tailles |