

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Adapté(s) pour:

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800 – 215870.

Contenu:

50 × 215879 ST1400

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation

Pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4,8 \text{ mm}$.

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 mm
Code ISO plaquette	APMT 100305 TR
Nuance	HB7515
Type d'outils	HM
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	440 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	310 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	260 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	210 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	210 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

APMT 100305 TR Type ST1400

215879 ST1400