

Garant**XNEX 080608, HB7635, Type: INOX**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2139 INOX |
| GTIN | 4067263078937 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Adapté(s) pour:

Fraise à dresser à 90° GARANT 215101 et fraise à dresser à 90° HOLEX 215102.

Contenu:

50 × 215188 INOX

Remarque(s):Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Contenu | 50 |
| Avance f_z par dent | 0,13 mm |
| Code ISO plaquette | XNEX 080608 |
| Nuance | HB7635 |
| Type d'outils | Carbure |
| Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$ | 4 mm |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 190 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | M |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |
| Air | adaptée | | |

Accessoires

XNEX 080608 Type INOX

215188 INOX