

HOLEX**Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 4,8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2685 4,8 |
| GTIN | 4067263087700 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:**

Usinage d'alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les **aciers inoxydables**. Arêtes principales droites avec une **conception d'arête de coupe optimisée** pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une **excellente évacuation des copeaux**. Meilleure résistance à l'usure grâce au **substrat en carbure optimisé** et au **revêtement résistant aux températures élevées**.

Comme 122685.

Type HB disponible au même prix sous le code art. GG 1286. Type HB disponible uniquement à partir de $\geq \varnothing 3$ mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.

Description technique

| | |
|---------------------|-------|
| Contenu | 5 |
| Longueur totale L | 82 mm |
| Tolérance Ø nominal | m7 |

| | |
|--|---------------------|
| Profondeur de perçage maximale recommandée L_2 | 36,8 mm |
| Longueur des goujures L_c | 44 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l'INOX < 900 N/mm ² | 0,07 mm/tr |
| Norme | DIN 6537 |
| Ø queue D_s | 6 mm |
| Ø nom. D_c | 4,8 mm |
| Série | Pro Inox |
| Revêtement | AlTiN |
| Type d'outils | Carbure monobloc |
| Exécution | 6×D |
| Angle de pointe | 140 degré |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Bague de couleur | bleu |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|-------|----------|
| Alu (à copeaux courts) | moyennement adaptée | | |
| Alu > 10% Si | moyennement adaptée | | |
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Ti > 850 N/mm ² | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

av. arrosage min. moyennement adaptée

Accessoires

Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro
Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA Ø DC m7 4,8 mm

122685 4,8