


Garant**Taraud machine, vaporisé, M: M3****Données de commande**

N° commande	GG5450 M3
GTIN	4067263090670
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:****Comme 135450.**Modèle particulièrement robuste. **HSS-E****Description technique**

Ø queue D _s	3,5 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Carré corps □	2,7 mm
Norme	DIN 371
Taille de filetage	M3
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	2,5 mm
Longueur totale L	56 mm
Type de filetage	M

Contenu	10
Pas de filetage	0,5 mm
Filetage Ø	3 mm
Profondeur de filetage	6 mm
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Tarauts

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		

Accessoires

Taraud machine M M3

135450 M3