

Garant**Tête de fraiseage pour finition, chanfrein à 45°, HB730, Ø D h10: 25mm****Données de commande**

N° commande	210340 25
GTIN	4045197543141
Classe d'article	21M

Description technique

Long. coupe L ₂	32 mm
Ø dents D	25 mm
Long. tête l	45 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,5 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,12 mm
Dimensions de l'attachement	24 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Nombre de dents Z	6
Série	TopCut
Nuance	HB730
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Angle d'hélice	50 degré
Direction de l'approche	horizontal
Largeur de passe ae pour le fraissage	0,1×D pour le chanfreinage mm

Méthode d'usinage	HPC
Arrosage interne	non
Porte-outils adapté	GARANT TopCut
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	50 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Clé de montage Type 21X5	219987 21X5
Adaptateur emboîtable pour clé dynamométrique Type 21X5	219986 21X5