

**Garant**

**Plaquette de tronçonnage neutre, HB7130, Largeur de gorge w (mm) /  
Quantité: 3,1/50**

**Données de commande**

N° commande	GG2710 3,1/50
GTIN	4067263096412
Classe d'article	GGN

**Description****Adapté(s) pour:**

Lames de rainurage 273552 – 273558 et 273562 – 273570.

**Description technique**

Contenu	273115 3,1
Avance f	0,1 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Quantité	50
Nuance	HB7130
Application principale	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

## Accessoires

Plaquette de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 3,1 mm

273115 3,1