



**Plaquette de tronçonnage neutre, HBX25, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 3,1/30**



Données de commande

N° commande	GG2715 3,1/30
GTIN	4067263096726
Classe d'article	GGN

Description

Adapté(s) pour:

Lame de rainurage 273000.

Description technique

Quantité	30
Contenu	273010 3,1
Avance f	0,1 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	±0,1 mm
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nuance	HBX25
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	80 m/min	K
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plaquettes de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 3,1 mm

273010 3,1