



**Plaquette de tronçonnage neutre, HBX25, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 2,2/30**



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2715 2,2/30 |
| GTIN | 4067263096702 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Adapté(s) pour:

Lame de rainurage 273000.

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rayon d'angle R | 0,2 mm |
| Quantité | 30 |
| Contenu | 273010 2,2 |
| Tolérance largeur gorge w | ±0,1 mm |
| Avance f | 0,07 mm/tr |
| Nuance | HBX25 |
| Application principale | P |
| Application secondaire | M |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 90 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 60 m/min | M |
| Fonte GG(G) | adaptée | 80 m/min | K |
| Continue | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

Plaquettes de tronçonnage neutre Largeur de gorge w 2,2 mm

273010 2,2