



**Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre, HBG25,  
Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 3/30**



### Données de commande

N° commande	GG2720 3/30
GTIN	4067263096740
Classe d'article	GGN

### Description

**Exécution:**

Outils de tronçonnage 278005; 278015 – 278056.

### Description technique

Rayon d'angle R	0,3 mm
Quantité	30
Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,04$ mm
Contenu	278029 3
Avance f	0,07 - 0,2 mm/tr
Nuance	HBG25
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

## Accessoires

Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorgesneutre Largeur de gorge w 3 mm

278029 3