



**Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre, HBG25,
Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 3/50**



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG2720 3/50 |
| GTIN | 4067263096757 |
| Classe d'article | GGN |

Description

Exécution:

Outils de tronçonnage 278005; 278015 – 278056.

Description technique

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rayon d'angle R | 0,3 mm |
| Quantité | 50 |
| Avance f | 0,07 - 0,2 mm/tr |
| Contenu | 278029 3 |
| Tolérance largeur gorge w | ±0,04 mm |
| Nuance | HBG25 |
| Application principale | P |
| Application secondaire | M |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 150 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 130 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | P |
| Acier < 1100 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 80 m/min | M |
| Fonte GG(G) | adaptée | 140 m/min | K |
| Uni | adaptée | | |
| Continue | adaptée | | |
| Irrégulière | moyennement adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |

Accessoires

Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorgesneutre Largeur de gorge w 3 mm

278029 3