

Garant

**Plaquette de tronçonnage/rainurage, HB7020, Largeur de gorge w (mm) /
Quantité: 2,5/30**

**Données de commande**

N° commande	GG2734 2,5/30
GTIN	4067263097167
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle R	0,2 mm
Contenu	273700 2,5
Avance f	0,06 - 0,17 mm/tr
Quantité	30
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Nuance	HB7020
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage / rainurage Largeur de gorge w
2,5 mm

273700 2,5