

HOLEX**Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges Rayon complet, HBG25, Largeur de gorge w (mm) / Quantité: 4/30****Données de commande**

N° commande	GG2722 4/30
GTIN	4067263097105
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Outils de tronçonnage 278015 – 278056.

Description technique

Rayon d'angle R	0,3 mm
Avance f	0,1 - 0,26 mm/tr
Quantité	30
Contenu	278036 4
Tolérance largeur gorge w	±0,04 mm
Nuance	HBG25
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	140 m/min	K
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

Accessoires

Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges
Rayon complet Largeur de gorge w 4 mm

278036 4