

**Garant**

**Plaquette de tronçonnage/rainurage, HB7020, Largeur de gorge w (mm) /  
Quantité: 3/50**

**Données de commande**

N° commande	GG2736 3/50
GTIN	4067263097419
Classe d'article	GGN

**Description****Exécution:**

Brise-copeaux pour petits  $\varnothing$  et réduction de l'effort de coupe.

**Description technique**

Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Quantité	50
Avance f	0,07 - 0,2 mm/tr
Contenu	273701 3
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nuance	HB7020
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

## Accessoires

Plaquette de tronçonnage / rainurage Largeur de gorge w  
3 mm

273701 3