

Garant**Fraise pour rainures en T, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 25/2mm****Données de commande**

N° commande	218300 25/2
GTIN	4045197608079
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à queue cylindrique avec méplat de serrage et arrosage interne. Forte conicité dans la zone d'action afin de pouvoir être utilisé dans les rainures les plus étroites. Traitement de surface anti-corrosion.

Utilisation:

Pour le rainurage suivant DIN 650.

Remarque(s):

Travailler de préférence avec l'arrosage interne afin de garantir une évacuation optimale des copeaux. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	SP.T 060304
Ø queue D _s h6	16 mm
Longueur totale L _{tot}	82 mm
Nombre de dents effectif Z _{eff}	2
Jeu de vis pour plaquettes	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Ø col d ₁	13 mm
Longueur de col L ₁	31 mm
Ø dents D _c	25 mm

Hauteur rainure a _p	11 mm
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Nombre de plaquettes	4
Type de queue	Queue Weldon
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises pour rainures en T

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219840