

HOLEX**Pied à coulisse numérique, plage de mesure 150 mm ABS, Nombre de pieds à coulisse: 3****Données de commande**

N° commande	412822 3
GTIN	4067263100003
Classe d'article	42A

Description**Exécution:**

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

- **Très grande précision grâce à la règle en verre.**
- **Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux becs de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.**
- **Avec boîtier métallique robuste.**

Livraison:

3x pieds à coulisse 412821 réf. 150. Avec pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Etalonnage	A1
Norme	ISO 13385
Longueur de bec	40 mm
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3

Arrêt automatique	oui
Jauge de profondeur disponible	oui
Plage de mesure	0 - 150 mm
Nombre de piles incluses	3
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Lecture commutable	mm / pouce
Matériau boîtier	Métal
Métronologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032