

**Garant**

**Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 10**



## Données de commande

N° commande	410102 10
GTIN	4067263100058
Classe d'article	40Z

## Description

### Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

### Livraison:

**10x pieds à coulisse** 410100 réf. 150.

### Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

## Description technique

Graduation	1/20 mm
Jauge de profondeur disponible	oui
Longueur de bec	40 mm
Graduation	1/128 pouce

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Etalonnage	A1
Lecture commutable	mm / pouce
Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Norme	ISO 13385
Plage de mesure	0 - 150 mm
Lecture	0,05 mm
Emballage	Etui
Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	tremées
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021000 10X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 10X200 mm	021010 10X200

## Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Tableau pour pieds à coulisse	412180