

**Garant****Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm Vernier 1/50, Nombre de pieds à coulisse: 3****Données de commande**

N° commande	410107 3
GTIN	4067263100027
Classe d'article	40Z

**Description****Exécution:**

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement.

**Livraison:**

**3 × pieds à coulisse** 410105 réf. 150.

**Accessoire(s):**

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

**Description technique**

Lecture	0,02 mm
Graduation	1/128 pouce
Plage de mesure	0 - 150 mm
Longueur de bec	40 mm
Emballage	Etui

Norme	ISO 13385
Graduation	1/50 mm
Jauge de profondeur	Ø 1,6
Jauge de profondeur disponible	oui
Étalonnage	A1
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

## Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
---	--------