

**Garant****Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3**

## Données de commande

N° commande	410102 3
GTIN	4067263100041
Classe d'article	40Z

## Description

### Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement. Lecture améliorée grâce au vernier coloré en retrait.

### Livraison:

**3x pieds à coulisse** 410100 réf. 150.

### Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

## Description technique

Plage de mesure	0 - 150 mm
Emballage	Etui
Jauge de profondeur disponible	oui
Graduation	1/128 pouce
Lecture commutable	mm / pouce

Ecart de mesure E MPE	±0,05 mm
Graduation	1/20 mm
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Étalonnage	A1
Longueur de bec	40 mm
Norme	ISO 13385
Lecture	0,05 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Métriologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

## Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021000 3X200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 3X200 mm	021010 3X200

## Accessoires

Etui en similicuir pour pieds à coulisse avec vernier	412500
Tableau pour pieds à coulisse	412180