


Garant**Mors av. goupilles de position, Pour largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	362624 125
GTIN	4067263092186
Classe d'article	31S

Description**Exécution:**

- **Acier trempé, nitruration en bain de sels (Tenifer) / en phase gazeuse (tolérance $\pm 0,01$ mm).**
- **Montage simple sur l'étau.**
- **Insertion mécanique des tiges.**
- **Commande d'air comprimé par les clapets des deux côtés.**
- **Aucune différence entre les mors fixes et mobiles.**
- **Une pression d'air de 5,5 bars est nécessaire**

Utilisation:

Changement d'outils rapide pour différents traitements.

- **Fixation rapide et totalement répétable.**
- **Manipulation fastidieuse de plaques d'appui superflue.**

Adapté(s) pour:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL pneumatique 125, mécanique 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Description technique

Type de produit	Mors pour étaux
-----------------	-----------------

