

Garant
APMT 180504 SR, HB7520, Type: ST1400

Données de commande

N° commande	215231 ST1400
GTIN	4045197673480
Classe d'article	21A

Description
Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,25 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 180504 SR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		