

## Testeur de tension unipolaire avec lame de tournevis de haute qualité, pour vis à fente 2,5, Largeur de lame: 2,5mm



### Données de commande

N° commande	665014 2,5
GTIN	3831007678612
Classe d'article	61F

### Description

**Exécution:**

Manche en plastique avec lame isolée et clip.

Lame de tournevis de haute qualité, plage de contrôle 150 – 250 V.

**Remarque(s):**

Ces testeurs de tension sont conformes aux directives de sécurité suivant VDE 0680/6. Les lampes-témoins ne peuvent pas être remplacées.

### Description technique

Clip	oui
Longueur lame	55 mm
Largeur de lame	2,5 mm
Longueur totale	132 mm
Plage de contrôle	150 - 250 V
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Matériau poignée	Plastique
Type de produit	Testeur de tension