

# Yale

Vérin universel YS, Pression / Levage (t / mm): 10/50



## Données de commande

N° commande	086060 10/50
GTIN	4025092150064
Classe d'article	08Y

## Description

### Exécution:

Tous les éléments de montage et mobiles sont conformes à la **série de normes métriques**, ce qui facilite considérablement les travaux de montage et d'entretien ainsi que l'achat de pièces de rechange. **100 % compatibles** avec tous les systèmes hydrauliques courants de 700 bars.

Les vérins universels se caractérisent par une **excellente résistance aux charges latérales**, sont munis d'un ressort de rappel et d'un seul raccord avec raccord rapide.

### Utilisation:

Pour tous les travaux sous pression impliquant une force élevée et un encombrement réduit. Idéals pour l'utilisation dans des dispositifs et des presses d'atelier grâce au filetage de fixation métrique en série. **Utilisable dans toutes les positions.**

### Livraison:

Avec raccord de pression 3/8 NPT. Les outils sont livrés prêts à l'emploi, avec manchon d'accouplement, raccord de pression en acier trempé et filetage de fixation, mais **sans** câbles ni adaptateurs.

### Remarque(s):

**Les systèmes fermés sont prémontés, remplis et purgés en usine.**

Pompes manuelles hydrauliques, voir 086050, flexibles hydrauliques 086081, manomètres 086087.

## Description technique

Poids	2,1 kg
Ø extérieur vérin	57 mm
Force maximale	100 kN
Course	50 mm
Volume d'huile	73 ml
Hauteur piston rentré	125 mm
Type de produit	Vérin hydraulique

## Accessoires

Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 1 m	086081 1
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 6 m	086081 6
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 3 m	086081 3
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/2 l	086050 2/2
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 2/4 l	086050 2/4
Pompe manuelle hydraulique HPS Nombre de marches / volume du réservoir 1/0,7 l	086050 1/0,7
Flexible hydraulique HCC avec montage / remplissage en usine Longueur 2 m	086081 2