

Garant**Mors av. goupilles de position, Pour largeur mors: 160mm**

Données de commande

N° commande	362622 160
GTIN	4067263100126
Classe d'article	31S

Description

Exécution:

- **Acier trempé, nitruration en bain de sels (Tenifer) / en phase gazeuse (tolérance $\pm 0,01$ mm).**
- **Montage simple sur l'étau.**
- **Insertion mécanique des tiges.**
- **Commande d'air comprimé par les clapets des deux côtés.**
- **Aucune différence entre les mors fixes et mobiles.**
- **Une pression d'air de 5,5 bars est nécessaire**

Utilisation:

Changement d'outils rapide pour différents traitements.

- **Fixation rapide et totalement répétable.**
- **Manipulation fastidieuse de plaques d'appui superflue.**

Adapté(s) pour:

GRESSEL Gripos GPS160, Gripos GPS160-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecosos.

WNT NCG 160, HDG2 160, ZSG4 160, ESG4 160.

Description technique

Type de produit	Mors pour étaux
-----------------	-----------------

