

**Garant****APMT 133508 ER, HB7630, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	215356 INOX
GTIN	4045197601292
Classe d'article	21A

**Description****Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

**Description technique**

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 133508 ER
Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		