

Garant**APET 180508 FR Revêtement diamant, HB7810, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	215214 ALU
GTIN	4045197600929
Classe d'article	21B

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,2 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,8 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APET 180508 FR
Nuance	HB7810
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	600 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	550 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		